



- ピンの着脱が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加加工が容易に行えます。
- ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径: $\phi 10 \cdot \phi 12$ を除く)。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PLAX-A	スチール	なし*1
PLAX-AK	スチール	あり
PLAXS-A	ステンレス	なし*1
PLAXS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

PLAX-A ロックナットなし PLAX-AK ロックナットつき

品番 1 スチール製	B	s	M(細目)		D	d	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	L _b	sw	sw ₁	Lf	H	H ₁	荷重(N) min./max.	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ															
PLAX-7-6-A	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	14	7	31	17.6	6.5 / 19	33		
PLAX-7-9-A	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	14	7	27.5	21.1	6 / 25	36		
PLAX-8-8-A	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	17	8	39	20.6	8.5 / 26	72		
PLAX-8-12-A	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	17	8	34	25.6	8.5 / 28	78		
PLAX-10-12-A	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	17	8	39.2	25.4	9.5 / 38	81		
PLAX-12-15-A	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	22	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	147		
PLAX-7-6-AK	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	31	17.6	6.5 / 19	41
PLAX-7-9-AK	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	27.5	21.1	6 / 25	44
PLAX-8-8-AK	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	39	20.6	8.5 / 26	89
PLAX-8-12-AK	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	34	25.6	8.5 / 28	95
PLAX-10-12-AK	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	8	17	24	8	39.2	25.4	9.5 / 38	98
PLAX-12-15-AK	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	10	22	30	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	177

単位: mm

● 材質・仕上げ

	PLAX-A	PLAX-AK	PLAXS-A	PLAXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
六角穴付き皿ボルト	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

RoHS

● 強度

品番	ピンのせん断荷重(N)
PLAX-7	3570
PLAX-8	4660
PLAX-10	7280
PLAX-12	10400

● 適用カラー

品番	PXCS
PLAX-7	PLAXS-7 PXCS-12-14-**
PLAX-8	PLAXS-8 PXCS-16-17-**
PLAX-10	PLAXS-10 PXCS-16-17-**
PLAX-12	PLAXS-12 PXCS-20-22-**

PLAXS-A ロックナットなし PLAXS-AK ロックナットつき

品番 1 ステンレス製	B	s	M(細目)		D	d	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	L _b	sw	sw ₁	Lf	H	H ₁	荷重(N) min./max.	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ															
PLAXS-7-6-A	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	14	7	31	17.6	6.5 / 19	33		
PLAXS-7-9-A	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	14	7	27.5	21.1	6 / 25	36		
PLAXS-8-8-A	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	17	8	39	20.6	8.5 / 26	72		
PLAXS-8-12-A	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	17	8	34	25.6	8.5 / 28	78		
PLAXS-10-12-A	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	17	8	39.2	25.4	9.5 / 38	81		
PLAXS-12-15-A	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	22	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	147		
PLAXS-7-6-AK	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	31	17.6	6.5 / 19	41
PLAXS-7-9-AK	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	27.5	21.1	6 / 25	44
PLAXS-8-8-AK	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	39	20.6	8.5 / 26	89
PLAXS-8-12-AK	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	34	25.6	8.5 / 28	95
PLAXS-10-12-AK	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	8	17	24	8	39.2	25.4	9.5 / 38	98
PLAXS-12-15-AK	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	10	22	30	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	177

単位: mm

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLAXS-8-12-A

1