



● 材質・仕上げ



	PLVXR-TZB
リング	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
本体	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
ピン	スチール 三価クロメート処理
スプリング	SUS316Ti相当
ガラスクリュー	スチール 亜鉛メッキ



- リングタイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取り付けることで、離れた位置からの操作も可能です。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

単位：mm

品番	B	S (ストローク)	D	L	L1	Lc	d	C	R	E	F	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PLVXR-8-20-TZB	8	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	4500	155
PLVXR-10-20-TZB	10	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	7030	160
PLVXR-12-20-TZB	12	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	10100	162
PLVXR-14-20-TZB	14	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	13700	167
PLVXR-16-30-TZB	16	20	50	123	54	10	10	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	18000	700
PLVXR-20-30-TZB	20	20	50	123	54	10	10	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	28100	720

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLVXR-8-20-TZB



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応不可