



● 材質・仕上げ



	PLVYR-TZB
リング	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
本体	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
ピン	スチール 三価クロメート処理
スプリング	SUS316Ti相当

- リングタイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取り付けることで、離れた位置からの操作も可能です。
- リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

単位: mm

品番	B	s (ストローク)	D	L	L ₁	L _c	H	d	C	R	E	F	G	t	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	質量 (g)
PLVYR-8-20-TZB	8	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	4500	170
PLVYR-10-20-TZB	10	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	7030	175
PLVYR-12-20-TZB	12	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	10100	180
PLVYR-14-20-TZB	14	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	13700	185
PLVYR-16-30-TZB	16	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	18000	650
PLVYR-20-30-TZB	20	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	28100	700

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLVYR-8-20-TZB



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応不可