



- リングタイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
- リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取り付けることで、離れた位置からの操作も可能です。
- リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

● 材質・仕上げ



	PMVYR
リング	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
本体	精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒)
ピン	スチール 三価クロメート処理
スプリング	SUS316Ti相当

品番	B	S (ストローク)	D	L	Lc	H	D1	d	C	R	R1	E	F	K1	K2	K3	G	t	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	単位: mm
																					質量 (g)
PMVYR-8-20-BK	8	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	4500	180
PMVYR-10-20-BK	10	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	7030	185
PMVYR-12-20-BK	12	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	10100	190
PMVYR-14-20-BK	14	14	34	82	6	41.5	20	6	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	13700	195
PMVYR-16-30-BK	16	20	48	122	10	60	30	9	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	18000	670
PMVYR-20-30-BK	20	20	48	122	10	60	30	9	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	28100	700

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PMVYR-8-20-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応不可