



- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ4 - φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取り付け後、本体金属部が露出しません。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PNHX-A	スチール	なし*1
PNHX-AK	スチール	あり
PNHXS-A	ステンレス	なし*1
PNHXS-AK	ステンレス	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PNHXS-5-6-M10-1-AK**



PNHX-A ロックナットなし PNHX-AK ロックナットつき 単位: mm

品番 1 スチール製	B	s	M		D	d	L	L1	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PNHX-4-5-M8-A	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHX-4-5-M8-1-A	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHX-5-6-M10-A	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	25
PNHX-5-6-M10-1-A	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	25
PNHX-6-6-M10-A	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	26
PNHX-6-6-M10-1-A	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	26
PNHX-6-7-M12-A	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	40
PNHX-6-7-M12-1.5-A	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	40
PNHX-7-7-M12-A	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	41
PNHX-7-7-M12-1.5-A	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	41
PNHX-8-10-M16-A	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	66
PNHX-8-10-M16-1.5-A	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	67
PNHX-10-10-M16-A	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	69
PNHX-10-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	70
PNHX-4-5-M8-AK	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHX-4-5-M8-1-AK	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHX-5-6-M10-AK	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	1820	31
PNHX-5-6-M10-1-AK	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	1820	31
PNHX-6-6-M10-AK	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	2620	32
PNHX-6-6-M10-1-AK	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	2620	32
PNHX-6-7-M12-AK	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	2620	48
PNHX-6-7-M12-1.5-AK	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	2620	48
PNHX-7-7-M12-AK	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	3570	49
PNHX-7-7-M12-1.5-AK	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	3570	49
PNHX-8-10-M16-AK	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	84
PNHX-8-10-M16-1.5-AK	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	85
PNHX-10-10-M16-AK	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	87
PNHX-10-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	88



- 材質・仕上げ

	PNHX-A	PNHX-AK	PNHXS-A	PNHXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 三価クロメート処理		SUS303



PNHXS-A ロックナットなし PNHXS-AK ロックナットつき 単位: mm

品番 1 ステンレス製	B	s	M		D	d	L	L1	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PNHXS-4-5-M8-A	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHXS-4-5-M8-1-A	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	-	10	-	4 / 12	1160	14
PNHXS-5-6-M10-A	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	25
PNHXS-5-6-M10-1-A	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	1820	25
PNHXS-6-6-M10-A	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	26
PNHXS-6-6-M10-1-A	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	-	12	-	6 / 16	2620	26
PNHXS-6-7-M12-A	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	40
PNHXS-6-7-M12-1.5-A	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	2620	40
PNHXS-7-7-M12-A	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	41
PNHXS-7-7-M12-1.5-A	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	-	14	-	10 / 23	3570	41
PNHXS-8-10-M16-A	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	66
PNHXS-8-10-M16-1.5-A	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	4660	67
PNHXS-10-10-M16-A	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	69
PNHXS-10-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	-	17	-	11 / 35	7280	70
PNHXS-4-5-M8-AK	4	5	M8	1.25 並目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHXS-4-5-M8-1-AK	4	5	M8	1 細目	21	15	27.5	6	4	10	13	4 / 12	1160	17
PNHXS-5-6-M10-AK	5	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	1820	31
PNHXS-5-6-M10-1-AK	5	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	1820	31
PNHXS-6-6-M10-AK	6	6	M10	1.5 並目	25	18	34	8	5	12	16	6 / 16	2620	32
PNHXS-6-6-M10-1-AK	6	6	M10	1 細目	25	18	34	8	5	12	17	6 / 16	2620	32
PNHXS-6-7-M12-AK	6	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	2620	48
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK	6	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	2620	48
PNHXS-7-7-M12-AK	7	7	M12	1.75 並目	28	20	40.5	10	6	14	19	10 / 23	3570	49
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK	7	7	M12	1.5 細目	28	20	40.5	10	6	14	18	10 / 23	3570	49
PNHXS-8-10-M16-AK	8	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	84
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK	8	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	4660	85
PNHXS-10-10-M16-AK	10	10	M16	2 並目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	87
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5 細目	33	23	47.5	12	8	17	24	11 / 35	7280	88

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx   
 ゆるみ止め → P.xxxx   
 レーザ刻印 → P.xxxx  
 お問い合わせください    対応可・別料金    対応可・別料金