



## ● 材質・仕上げ

	PWKS-A-SC / PWKS-E-SC	PWKS-AK-SC / PWKS-EK-SC
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
本体	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット	-	SUS304
キーロック機構	亜鉛ダイカスト ステンレス	亜鉛ダイカスト ステンレス
専用キー	スチール ニッケルメッキ	スチール ニッケルメッキ



品番	PWKS-A-SC ロックナットなし		PWKS-AK-SC ロックナットつき		PWKS-E-SC ロックナットなし		PWKS-EK-SC ロックナットつき		単位: mm						
	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1		Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS
PWKS-8-8-A-SC	8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	-	19	-	18 / 33	4660	PXCS-16-19-**	133
PWKS-8-12-A-SC	8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	-	19	-	11 / 33	4660	PXCS-16-19-**	135
PWKS-10-12-A-SC	10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	-	19	-	11 / 33	7280	PXCS-16-19-**	136
PWKS-12-15-A-SC	12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	-	19	-	11 / 33	10400	PXCS-20-22-**	174
PWKS-8-8-AK-SC	8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	8	19	24	18 / 33	4660	PXCS-16-19-**	153
PWKS-8-12-AK-SC	8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	4660	PXCS-16-19-**	155
PWKS-10-12-AK-SC	10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	7280	PXCS-16-19-**	156
PWKS-12-15-AK-SC	12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	10	19	30	11 / 33	10400	PXCS-20-22-**	209
PWKS-8-8-E-SC	8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	-	19	-	18 / 33	4660	PXCS-16-19-**	128
PWKS-8-12-E-SC	8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	-	19	-	11 / 33	4660	PXCS-16-19-**	133
PWKS-10-12-E-SC	10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	-	19	-	11 / 33	7280	PXCS-16-19-**	133
PWKS-12-15-E-SC	12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	-	19	-	11 / 33	10400	PXCS-20-22-**	171
PWKS-8-8-EK-SC	8	8	M16	1.5	34	23	76.5	26	8	19	24	18 / 33	4660	PXCS-16-19-**	148
PWKS-8-12-EK-SC	8	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	4660	PXCS-16-19-**	153
PWKS-10-12-EK-SC	10	12	M16	1.5	34	23	80.5	26	8	19	24	11 / 33	7280	PXCS-16-19-**	153
PWKS-12-15-EK-SC	12	15	M20	1.5	34	23	88	31.5	10	19	30	11 / 33	10400	PXCS-20-22-**	206

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応可・別料金

- キーロック付きのインデックスプランジャ。
- 専用キーで鍵穴のカバーをスライドさせキーを挿入し、180°回転させることでピンをロックします。
- ロックすることで、不用意な操作を防止できます。
- ピンが出た状態のみロック可能なタイプとさらにピンを引っ込めた状態でもロック可能なタイプの2種類があります。商品記号によりキーロックタイプ・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	キーロックタイプ		ロックナット
	ピンが出た状態	ピンを引っ込めた状態	
PWKS-A-SC	ロック可能	-	なし*1
PWKS-AK-SC	ロック可能	-	あり
PWKS-E-SC	ロック可能	ロック可能	なし*1
PWKS-EK-SC	ロック可能	ロック可能	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

## ⚠ 使用上の注意

キーは全商品共通のため、防犯には使用できません。

## ● 関連商品

インデックスプランジャ用カラー  
PXCS があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PWKS-8-8-AK-SC**

