

● 材質・仕上げ



	PIXBS
本体	SUS431 焼き入れ


- インデックスプランジャ用取り付け治具 **PXVS-W** (⇒ P.xxxx) **PXVS-Z** (⇒ P.xxxx) と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。

- ステンレス製。

単位：mm

品番 1	M(細目)		D	d	L	L ₁	sw	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ						
PIXBS-M12-1.5-4	M12	1.5	12	4.2	10	13	13	9
PIXBS-M12-1.5-5	M12	1.5	12	5.2	10	13	13	8
PIXBS-M12-1.5-6	M12	1.5	12	6.2	10	13	13	8
PIXBS-M16-1.5-8	M16	1.5	16	8.2	12	15	17	16
PIXBS-M16-1.5-10	M16	1.5	16	10.2	12	15	17	13
PIXBS-M16-1.5-12	M16	1.5	16	12.2	12	15	17	8

● 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIXBS-M12-1.5-4



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可