



PXX-A



PXCS

● 使用例



インデックスプランジャ

PXCS

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXCS-12-14-6

 商品記号 1 2 3

- インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
- 取り付け部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。
- 選定方法
インデックスプランジャ用カラー **PXCS** の外径Dおよび内径dが次の条件を満たすようにしてください。
 $D \leq D_1$ (使用するインデックスプランジャの六角の対角寸法)
 $d = M$ (使用するインデックスプランジャのねじ径の呼び)
 選定例: **PXX-5-A** の場合
 $D_1 : 13.8$
 $M : 10$
 適用カラーは **PXCS-10-12** になります。

● 材質・仕上げ

RoHS

	PXCS
本体	SUS303

寸法

単位: mm

品番	d 1	D 2	質量 (g)
PXCS-6-7	6	7	0.2 - 0.6
PXCS-8-10	8	10	0.4 - 2.2
PXCS-10-12	10	12	0.5 - 3.2
PXCS-12-14	12	14	0.6 - 4.5
PXCS-12-17	12	17	1.8 - 11
PXCS-16-17	16	17	0.4 - 2.4
PXCS-16-19	16	19	1.3 - 7.7
PXCS-20-22	20	22	3.1 - 9.4

品番	t (mm) 3										
	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
PXCS-6-7	●		●		●	●					
PXCS-8-10	●	●	●		●	●	●				
PXCS-10-12	●		●		●	●	●	●			
PXCS-12-14	●		●		●	●	●	●	●		
PXCS-12-17	●		●	●	●	●	●	●			
PXCS-16-17	●		●		●	●	●	●			
PXCS-16-19	●		●		●	●	●	●			
PXCS-20-22					●	●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金