



- デジタルポジションインジケータ用カラー。
- デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 材質は2種類。

RDC —— スティール製

RDCS —— ステンレス製

- 材質・仕上げ



	RDC	RDCS
本体	SUM22 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
六角穴付き止めねじ	SCM435 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUSXM7

⚠ 使用上の注意

RDC **RDCS** を取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

- 適用デジタルポジションインジケータ

カラー品番	適用デジタルポジションインジケータ
RDC-14-**-	RDS
RDC-20-**-	RDP RDТ
RDCS-14-**-	RDSS REDSS
RDCS-20-**-	RDPS RDTS REDTS

RDC スティール製 **RDCS** ステンレス製

単位: mm

品番 1	D	d 2							L	Lc	C	質量 (g)
RDC-14	14	6	8	10	12				20	3.5	4.25	6.5 - 20
RDC-20	20				12	14	15	16	25	4.5	5.5	22 - 40
RDCS-14	14	6	8	10	12				20	3.5	4.25	6.5 - 20
RDCS-20	20				12	14	15	16	25	4.5	5.5	22 - 40

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

RDCS-14-10

