



● 材質・仕上げ



	GPC
本体	フェノール樹脂(黒)

単位: mm

品番	D 	M(並目)		Lf min.	d	H	質量(g)
		ねじの呼び 	ピッチ				
GPC-20-M6	20	M6	1	18	12	30	8
GPC-25-M8	25	M8	1.25	18	15	38	16
GPC-30-M10	30	M10	1.5	18	18	46	26
GPC-35-M12	35	M12	1.75	21	21	53	44

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GPC-20-M6

商品記号



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	 ねじ組み合わせ → P.xxxx	 ねじカット → P.xxxx	 ゆるみ止め → P.xxxx	 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金