



- 圧入タイプ。シャフトのねじ加工が不要です。
- ブシュの働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にもゆるみません。
- シャフトの推奨寸法公差はh9です。

● 材質・仕上げ



GRR	
グリップ	フェノール樹脂(黒)
ブシュ	ナイロン6

単位: mm

品番	D	C	Lc	d	H	質量(g)
GRR-17-R5	17	5	21	12	38	10
GRR-17-R6	17	6	21	12	38	10
GRR-21-R8	21	8	28	17	50	18
GRR-21-R10	21	10	28	17	50	18
GRR-23-R8	23	8	28	18	55	25
GRR-23-R10	23	10	28	18	55	25
GRR-25-R10	25	10	30	19	65	35
GRR-25-R12	25	12	30	19	65	35
GRR-28-R12	28	12	45	21	85	58
GRR-28-R14	28	14	45	21	85	58

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GRR-17-R6



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	 ねじ組み合わせ → P. xxxx	 ねじカット → P. xxxx	 ゆるみ止め → P. xxxx	 レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金