



- 防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。

- 材質・仕上げ



	KAB
本体	アルミニウム合金 研磨

単位: mm

品番	D 	M(並目)		Lf	H	質量(g)
		ねじの呼び 	ピッチ			
KAB-16-M4	16	M4	0.7	7.2	15	6
KAB-20-M5	20	M5	0.8	9.1	18	11
KAB-25-M6	25	M6	1	11	22.5	21
KAB-32-M8	32	M8	1.25	14.5	29	43
KAB-40-M10	40	M10	1.5	18	37	85

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAB-20-M5

商品
記号

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx お問い合わせください	 ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可	 ねじカット → P.xxxx 対応不可	 ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	 レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--	--	--	--	---