



- 研磨による美しいフィニッシュ。
- 商品記号により、タイプが選択できます。

KAH-K ——めねじ・貫通穴

KAH-M ——めねじ

KAH-R ——リーマ穴

- 材質・仕上げ



		KAH
本体		アルミニウム合金 研磨

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAH-40-R8



KAH-K めねじ・貫通穴

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-K8	40	M8	1.25	13	25	12.5	15	26
KAH-50-K10	50	M10	1.5	16	32	16	19	50
KAH-60-K12	60	M12	1.75	20	40	20	21	87
KAH-70-K16	70	M16	2	20	46	23	26	140

KAH-M めねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-M8	40	M8	1.25	15	25	12.5	15	28
KAH-50-M10	50	M10	1.5	18	32	16	19	53
KAH-60-M12	60	M12	1.75	22	40	20	21	92
KAH-70-M16	70	M16	2	28	46	23	26	150

KAH-R リーマ穴

単位: mm

品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KAH-40-R8	40	8	15	25	12.5	15	28
KAH-50-R10	50	10	18	32	16	19	53
KAH-60-R12	60	12	22	40	20	21	92
KAH-70-R16	70	16	28	46	23	26	150

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじ組み合わせ → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
お問い合わせください	めねじのみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金