



● 材質・仕上げ



	KAH-M-MT
本体	アルミニウム合金 マット調仕上げ



- 軽量なアルミニウム合金製。
- 表面はマット調仕上げ。
- めねじタイプ。

単位: mm

品番 	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-M6-MT	40	M6	1	15	25	12.5	14	32
KAH-40-M8-MT	40	M8	1.25	15	25	12.5	14	28
KAH-50-M8-MT	50	M8	1.25	18	32.5	16	18.5	64
KAH-50-M10-MT	50	M10	1.5	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-M10-MT	60	M10	1.5	22	40	20	20.5	100
KAH-60-M12-MT	60	M12	1.75	22	40	20	20.5	92
KAH-70-M12-MT	70	M12	1.75	28	46	23	25.5	153
KAH-70-M16-MT	70	M16	2	28	46	23	25.5	150

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAH-50-M8-MT



 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじ組み合わせ	 ねじカット	 ゆるみ止め	 レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金