



- 軽量なアルミニウム合金製。
- 表面はマット調仕上げ。
- リーマ穴タイプ。

● 材質・仕上げ



	KAH-R-MT
本体	アルミニウム合金 マット調仕上げ

単位: mm

品番 	D	C	Lc min.	H	s	d	質量 (g)
KAH-40-R8-MT	40	8	15	25	12.5	14	28
KAH-50-R10-MT	50	10	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-R12-MT	60	12	22	40	20	20.5	92
KAH-70-R16-MT	70	16	28	46	23	25.5	150

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAH-50-R10-MT



 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ねじ組み合わせ 対応不可	 ねじカット 対応不可	 ゆるみ止め 対応不可	 レーザ刻印 対応可・別料金
---	---	---	---	--