



● 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

- KA** ——— おねじ
- KB** ——— めねじ

● 材質・仕上げ



	KA	KB
ノブ	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	スチール メッキ

KA おねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KA-40	40	M8	1.25	14	30	17	21	34
KA-50	50	M8	1.25	14	36	21	21	45
KA-60	60	M10	1.5	18	44	26	24	80
KA-60B	60	M12	1.75	25	44	26	24	100

KB めねじ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KB-40	40	M8	1.25	14	30	17	21	31
KB-50	50	M8	1.25	14	36	21	21	42
KB-60	60	M10	1.5	22	44	26	24	71
KB-60B	60	M12	1.75	22	44	26	24	75

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KA-60B



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ お問い合わせください	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------