



- 美しいつや消し黒。高い品質感。
- 商品記号によりタイプが選択できます。◀1
- KBA** ——— インサートなし
- KBC** ——— インサートつき

● 材質・仕上げ RoHS

	KBA	KBC
ボール	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部		SUM22L 三価クロメート処理

KBA インサートなし **KBC** インサートつき

単位：mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf min.	H	質量 (g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ			
KBA-16-M4-BK	16	M4	0.7	6	15	6
KBA-20-M5-BK	20	M5	0.8	7.5	18	10
KBA-25-M6-BK	25	M6	1	9	22.5	15
KBA-32-M8-BK	32	M8	1.25	12	29	25
KBA-40-M10-BK	40	M10	1.5	15	37	40
KBA-40-M12-BK	40	M12	1.75	15	37	39
KBC-20-M5-BK	20	M5	0.8	7.5	18	10
KBC-25-M6-BK	25	M6	1	9	22.5	15
KBC-32-M8-BK	32	M8	1.25	12	29	25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KBA-16-M4-BK

◀1 ◀2 ◀3 つや消し黒

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金