



- プラスティック製T字ノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

KBM —— おねじ

KBF —— めねじ

- 材質・仕上げ



	KBM	KBF
ノブ	ABS(つや消し黒)	ABS(つや消し黒)
ねじ部	SUM24L 三価クロメート処理	黄銅 三価クロメート処理

KBM おねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lm ◀4	H	s	B	d	質量 (g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ						
KBM-38-M6-15	38	M6	1	15	28.5	8.5	9	16	15
KBM-64-M8-25	64	M8	1.25	25	28.5	8.5	11	22	33
KBM-76-M10-30	76	M10	1.5	30	28.5	8.5	12	22	48

KBF めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	B	d	質量 (g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ						
KBF-38-M6	38	M6	1	12.5	28.5	8.5	9	16	7
KBF-51-M8	51	M8	1.25	12.5	28.5	8.5	10	19	11.5
KBF-64-M8	64	M8	1.25	12.5	28.5	8.5	11	22	15
KBF-76-M10	76	M10	1.5	12.5	28.5	8.5	12	22	17

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KBM-38-M6-15



おねじタイプは ◀4 Lmを選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P.xxxx めねじのみ対応可・別料金	ねじカット → P.xxxx おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め → P.xxxx おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------