



- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 材質・仕上げ



	KDHFS-HP
本体	SUS304 研磨

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KDHFS-20-M5-HP	20	M5	0.8	8	13	4.5	14	24
KDHFS-24-M6-HP	24	M6	1	9	15	4.5	16	38
KDHFS-28-M8-HP	28	M8	1.25	10	17	4.5	18	58

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDHFS - 20 - M5 - HP

商品
記号商品
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじ組み合わせ

ねじカット

ゆるみ止め

レーザ刻印

お問い合わせください

めねじのみ対応可・別料金

おねじのみ対応可・別料金

おねじのみ対応可・別料金

対応可・別料金