



- オールステンレス製のハンドノブ。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 材質・仕上げ



	KDHS
本体	SUS304 ショットブラスト

単位: mm

品番	D 1	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び 2	ピッチ					
KDHS-20-M5	20	M5	0.8	8	13	4.5	14	24
KDHS-24-M6	24	M6	1	9	15	4.5	16	38
KDHS-28-M8	28	M8	1.25	10	17	4.5	18	58

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDHS-20-M5

商品
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------