



- オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 材質・仕上げ



	KDHMS-HP
本体	SUS304 研磨

寸法

品番	D ¹	M(並目)		H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び ²	ピッチ				
KDHMS-20-M5-HP	20	M5	0.8	13	4.5	14	26 - 28
KDHMS-24-M6-HP	24	M6	1	15	4.5	16	42 - 46
KDHMS-28-M8-HP	28	M8	1.25	17	4.5	18	67 - 72

ねじ長さ

品番	Lm (mm) ³				
	10	16	20	25	30
KDHMS-20-M5-HP	●	●			
KDHMS-24-M6-HP		●	●	●	
KDHMS-28-M8-HP		●	●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDHMS-20-M5-16-HP

商品 記号	¹	²	³	商品 記号
----------	--------------	--------------	--------------	----------

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------