



- オールステンレス製のハンドノブ。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
- 材質・仕上げ



	KDHMS
本体	SUS304 ショットブラスト

## 寸法

単位: mm

品番	D <span style="color:red">◀1</span>	M(並目)		H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び <span style="color:red">◀2</span>	ピッチ				
KDHMS-20-M5	20	M5	0.8	13	4.5	14	26 - 28
KDHMS-24-M6	24	M6	1	15	4.5	16	42 - 46
KDHMS-28-M8	28	M8	1.25	17	4.5	18	67 - 72

## ねじ長さ

品番	Lm (mm) <span style="color:red">◀3</span>				
	10	16	20	25	30
KDHMS-20-M5	●	●			
KDHMS-24-M6		●	●	●	
KDHMS-28-M8		●	●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KDHMS-20-M5-16

商品記号

◀1◀2◀3

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

めねじのみ対応可・別料金

ねじカット

おねじのみ対応可・別料金

ゆるみ止め

おねじのみ対応可・別料金

レーザ刻印

対応可・別料金