



- SUS303製とSUS316L製(末尾記号 **A4**)を区別するため、SUS316L製は座面部に溝加工を施しています。

- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- **KEHS-K-A4** **KEHS-M-A4** **KEHS-R-A4**はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

- 商品記号によりタイプおよび材質が選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KEHS-K	めねじ・貫通穴	SUS303
KEHS-R	リーマ穴	SUS303
KEHS-K-A4	めねじ・貫通穴	SUS316L
KEHS-M-A4	めねじ	SUS316L
KEHS-R-A4	リーマ穴	SUS316L

- 材質・仕上げ



	KEHS-K / KEHS-R	KEHS-K-A4 / KEHS-M-A4 / KEHS-R-A4
本体	SUS303 ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト

KEHS-K めねじ・貫通穴・SUS303製

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-K8	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K10	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K12	60	M12	1.75	20	39	18	25	348

KEHS-R リーマ穴・SUS303製

単位: mm

品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KEHS-40-R8	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12	60	12	22	39	18	25	360

KEHS-K-A4 めねじ・貫通穴・SUS316L製

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-K8-A4	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K10-A4	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K12-A4	60	M12	1.75	20	39	18	25	348



KEHS-M-A4 めねじ・SUS316L製

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

KEHS-R-A4 リーマ穴・SUS316L製

単位: mm

品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KEHS-40-R8-A4	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10-A4	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12-A4	60	12	22	39	18	25	360

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHS-40-K8-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------------------