



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 材質・仕上げ



|    | KEHS-M-HP    |
|----|--------------|
| 本体 | SUS303<br>研磨 |

単位：mm

| 品番             | D  | M(並目) |      | Lf min. | H    | s  | d  | 質量(g) |
|----------------|----|-------|------|---------|------|----|----|-------|
|                |    | ねじの呼び | ピッチ  |         |      |    |    |       |
| KEHS-40-M8-HP  | 40 | M8    | 1.25 | 15      | 30.5 | 15 | 18 | 130   |
| KEHS-50-M10-HP | 50 | M10   | 1.5  | 18      | 34   | 17 | 21 | 210   |
| KEHS-60-M12-HP | 60 | M12   | 1.75 | 22      | 39   | 18 | 25 | 360   |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KEHS-40-M8-HP**

|                             |                    |               |               |                  |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包<br>お問い合わせください | ねじ組み合わせ<br>対応可・別料金 | ねじカット<br>対応不可 | ゆるみ止め<br>対応不可 | レーザ刻印<br>対応可・別料金 |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|