



- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

- 材質・仕上げ



	KEHS-M
本体	SUS303 ショットブラスト

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEHS-40-M8	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M10	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M12	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEHS-40-M8

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------