



- 貫通穴タイプのノブ。長いねじの締めつけにも便利です。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 材質・仕上げ



KGF	
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	黄銅

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	d <sup>1</sup>	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KGF-30-M5	30	M5	0.8	15	24	11	17	9	26
KGF-30-M6	30	M6	1	15	24	11	17	9	25
KGF-40-M6	40	M6	1	18	28	13	21	11	32
KGF-40-M8	40	M8	1.25	18	28	13	21	11	31
KGF-50-M10	50	M10	1.5	18	33	15	25	13	48
KGF-60-M12	60	M12	1.75	25	35	15	28	13	70
KGF-70-M12	70	M12	1.75	25	42	21	32	13	95

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KGF-40-M6

商品  
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx お問い合わせください	ねじ組み合わせ → P.xxxx お問い合わせください	ねじカット → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------