



- ノブ直径が大きいおねじタイプのプラスチック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。

● 材質・仕上げ



	KGLM
ノブ	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
キャップ	ナイロン6(各色)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理

末尾記号 ②	キャップの色
BK	つや消し黒
BL	つや消しブルー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド
SG	つや消しシルバー
YW	つや消しイエロー

単位: mm

品番 ①	D	M(並目)		Lm	H	s	d1	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KGLM-63-M8-25	63	M8	1.25	25	30	21	15	21	36
KGLM-80-M10-30	80	M10	1.5	30	35	23	20	26	67
KGLM-100-M12-40	100	M12	1.75	40	38	25	25	30	121

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGLM-63-M8-25 - YW



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------