



- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M5-M16の豊富なねじサイズ。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
- 材質・仕上げ



KGTF	
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	黄銅

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	h	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KGTF-34-M5	34	M5	0.8	9	22	20	12	17	11
KGTF-34-M6	34	M6	1	9	22	20	12	17	12
KGTF-34-M8	34	M8	1.25	9	22	20	12	17	12
KGTF-45-M6	45	M6	1	13	30	27	18	25	26
KGTF-45-M8	45	M8	1.25	15	30	27	18	25	27
KGTF-45-M10	45	M10	1.5	16	30	27	18	25	28
KGTF-65-M8	65	M8	1.25	15	39	36	25	30	53
KGTF-65-M10	65	M10	1.5	16	39	36	25	30	53
KGTF-65-M12	65	M12	1.75	18	39	36	25	30	56
KGTF-85-M8	85	M8	1.25	15	48	43	30	35	89
KGTF-85-M10	85	M10	1.5	16	48	43	30	35	93
KGTF-85-M12	85	M12	1.75	18	48	43	30	35	93
KGTF-85-M16	85	M16	2	20	48	43	30	35	100

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGTF-45-M8



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金