


- 薄型タイプのプラスチック製ノブ。
- 上下スペースにゆとりのない場所に。
- 材質・仕上げ



KGUF	
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	黄銅

単位: mm

品番 	D	M(並目)		Lf	H	A	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KGUF-M6	40	M6	1	9	9	8	20	11
KGUF-M8	40	M8	1.25	9	9	8	20	12
KGUF-M10	40	M10	1.5	9	9	8	20	13

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGUF-M6



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	 ねじ組み合わせ → P.xxxx	 ねじカット → P.xxxx	 ゆるみ止め → P.xxxx	 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金