



- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 <span style="color: red;">4</span>	キャップの色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
RD	つや消しレッド
OR	つや消しオレンジ
BL	つや消しブルー
YW	つや消しイエロー

- 材質・仕上げ



	KGWM スチール製	KGWMS ステンレス製
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
キャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D <span style="color: red;">1</span>	M(並目)		Lm <span style="color: red;">3</span>	H	s	d <sub>1</sub>	d	質量(g)
			ねじの呼び <span style="color: red;">2</span>	ピッチ						
KGWM-55-M8-20	KGWMS-55-M8-20	55	M8	1.25	20	28	8	11	16	24
KGWM-55-M8-30	KGWMS-55-M8-30	55	M8	1.25	30	28	8	11	16	25
KGWM-55-M8-40		55	M8	1.25	40	28	8	11	16	26
KGWM-55-M10-20		55	M10	1.5	20	28	8	11	16	30
KGWM-55-M10-30		55	M10	1.5	30	28	8	11	16	35
KGWM-55-M10-40		55	M10	1.5	40	28	8	11	16	40
KGWM-70-M8-20		70	M8	1.25	20	36	10	11	20	30
KGWM-70-M8-30		70	M8	1.25	30	36	10	11	20	34
KGWM-70-M10-20		70	M10	1.5	20	36	10	11	20	39
KGWM-70-M10-30	KGWMS-70-M10-30	70	M10	1.5	30	36	10	11	20	43
KGWM-70-M10-40		70	M10	1.5	40	36	10	11	20	47

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KGWM-55-M8-20-YW

商品  
記号
1 2 3 4

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応不可

 ねじ組み合わせ → P.xxxx  
対応不可

 ねじカット → P.xxxx  
対応可・別料金

 ゆるみ止め → P.xxxx  
対応可・別料金

 レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金