



- M4～M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KIM	おねじ	スチール製
KIMS	おねじ	ステンレス製
KIF	めねじ	スチール製
KIFS	めねじ	ステンレス製



寸法

KIM KIMS おねじ

単位：mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KIM-19-M4	KIMS-19-M4	19	M4	0.7	14	6	12	4 - 5
KIM-19-M5	KIMS-19-M5	19	M5	0.8	14	6	12	5 - 7
KIM-24-M6	KIMS-24-M6	24	M6	1	16.5	7	14	7 - 11
KIM-30-M8	KIMS-30-M8	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	14 - 20
KIM-36-M10	KIMS-36-M10	36	M10	1.5	22.5	10	18	30 - 38

KIF KIFS めねじ

単位：mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KIF-19-M4	KIFS-19-M4	19	M4	0.7	9	14	6	12	4
KIF-19-M5	KIFS-19-M5	19	M5	0.8	9	14	6	12	4
KIF-24-M6	KIFS-24-M6	24	M6	1	10.5	16.5	7	14	7
KIF-30-M8	KIFS-30-M8	30	M8	1.25	11.5	19.5	8.5	16	11
KIF-36-M10	KIFS-36-M10	36	M10	1.5	14	22.5	10	18	16

材質・仕上げ



	KIM / KIF	KIMS	KIFS
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	SUSXM7	SUS303

ねじ長さ

KIM スチール製

品番 おねじ	Lm(mm) 2						
	10	15	16	20	25	30	40
KIM-19-M4	●	●		●		●	
KIM-19-M5	●	●		●	●		
KIM-24-M6	●		●	●	●	●	
KIM-30-M8			●	●	●	●	●
KIM-36-M10				●	●	●	●

KIMS ステンレス製

品番 おねじ	Lm(mm) 2								
	10	15	16	20	25	30	40	45	55
KIMS-19-M4	●	●		●		●			
KIMS-19-M5	●	●		●	●				
KIMS-24-M6	●		●	●	●	●			
KIMS-30-M8				●	●	●	●		
KIMS-36-M10				●	●	●		●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KIM-24-M6 - 20

1 2

おねじタイプは 2 ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザー刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------