



KIPMS-BR

KIPMS-PL

- ねじ先にパッドをつけたプラスチックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- パッド材質は2種類。

品番の末尾記号により選択できます。◀4

末尾記号 **PL** ——プラスチックパッド

末尾記号 **BR** ——黄銅パッド

- 材質・仕上げ



	KIPMS-PL	KIPMS-BR
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
パッド	ポリアセタール(白)	黄銅

寸法

KIPMS-PL プラスティックパッド KIPMS-BR 黄銅パッド

単位: mm

品番	D ◀1	M(並目)		H	s	d	D1	t	質量(g)
		ねじの呼び ◀2	ピッチ						
KIPMS-19-M5-PL	19	M5	0.8	14	6	12	3	1	4 - 6
KIPMS-24-M6-PL	24	M6	1	16.5	7	14	3.5	1.3	7 - 10
KIPMS-30-M8-PL	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	5	1.6	16 - 22
KIPMS-36-M10-PL	36	M10	1.5	22.5	10	18	6.5	1.9	28 - 45
KIPMS-19-M5-BR	19	M5	0.8	14	6	12	3	0.5	5 - 7
KIPMS-24-M6-BR	24	M6	1	16.5	7	14	4	1	8 - 11
KIPMS-30-M8-BR	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	6	1.5	18 - 24
KIPMS-36-M10-BR	36	M10	1.5	22.5	10	18	8	2	30 - 47

ねじ長さ

KIPMS-PL プラスティックパッド KIPMS-BR 黄銅パッド

品番	Lm (mm) ◀3									
	10	15	16	20	25	30	40	45	55	
KIPMS-19-M5-PL	●	●		●	●					
KIPMS-24-M6-PL	●		●	●	●	●				
KIPMS-30-M8-PL				●	●	●	●			
KIPMS-36-M10-PL				●	●	●		●	●	
KIPMS-19-M5-BR	●	●		●	●					
KIPMS-24-M6-BR	●		●	●	●	●				
KIPMS-30-M8-BR				●	●	●	●			
KIPMS-36-M10-BR				●	●	●		●	●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KIPMS-19-M5-10-BR

商品記号

◀1 ◀2 ◀3 ◀4

◀3 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

🔧 ねじ組み合わせ → P.1648

🔪 ねじカット → P.1644

🔒 ゆるみ止め → P.1645

🔗 レーザ刻印 → P.1656

お問い合わせください

対応不可

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金