



- アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
- 力のかかりやすい形状です。

単位: mm

品番	D ◀1	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び ◀2	ピッチ					
KJB-40-M6	40	M6	1	14.5	27	15.5	24	40
KJB-50-M8	50	M8	1.25	15	34	22.5	25	65
KJB-63-M10	63	M10	1.5	19	41	26.5	30	102
KJB-80-M12	80	M12	1.75	28.5	54	34	35	210

● 材質・仕上げ



KJB	
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 窒化処理(黒)

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJB-40-M6

商品記号	◀1 ◀2
------	---

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可	ねじカット → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------