



● 材質・仕上げ



	KJFS-K-A4-HP
本体	SUS316相当 研磨

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-K6-A4-HP	32	M6	1	10	20	9	12	36
KJFS-40-K8-A4-HP	40	M8	1.25	13	25	13	14	57
KJFS-50-K10-A4-HP	50	M10	1.5	16	32	18	18	109
KJFS-63-K12-A4-HP	63	M12	1.75	20	40	23	20	195

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJFS-32-K6-A4-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------