



- 力のかかりやすい形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 材質・仕上げ



	<b>KJFS-K-NI</b>
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-K6-NI	32	M6	1	10	20	9	12	34
KJFS-40-K8-NI	40	M8	1.25	13	25	13	14	60
KJFS-50-K10-NI	50	M10	1.5	16	32	18	18	106
KJFS-63-K12-NI	63	M12	1.75	20	40	23	20	195

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KJFS-32-K6-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------