


● 材質・仕上げ



	KJFS-M-A4-HP
本体	SUS316相当 研磨

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。

単位：mm

品番 	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-M6-A4-HP	32	M6	1	12	20	9	12	40
KJFS-40-M8-A4-HP	40	M8	1.25	15	25	13	14	60
KJFS-50-M10-A4-HP	50	M10	1.5	18	32	18	18	115
KJFS-63-M12-A4-HP	63	M12	1.75	22	40	23	20	207

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJFS-32-M6-A4-HP



 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ねじ組み合わせ 対応可・別料金	 ねじカット 対応不可	 ゆるみ止め 対応不可	 レーザ刻印 対応可・別料金
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------