



- 力のかかりやすい形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 材質・仕上げ



	KJFS-M-NI
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-32-M6-NI	32	M6	1	12	21	10	12	36
KJFS-40-M8-NI	40	M8	1.25	15	26	14	14	63
KJFS-50-M10-NI	50	M10	1.5	18	34	20	18	113
KJFS-63-M12-NI	63	M12	1.75	22	42	25	20	209

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KJFS-32-M6-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------