



- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はSUS304相当。

● 材質・仕上げ



	KJFS-PF
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUS304相当

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJFS-25-M5-PF	25	M5	0.8	7.5	17	8	13	7
KJFS-32-M6-PF	32	M6	1	9	20	10	14	10
KJFS-40-M8-PF	40	M8	1.25	12	25	13	18	17
KJFS-50-M10-PF	50	M10	1.5	15	32	20	22	34
KJFS-63-M12-PF	63	M12	1.75	18	40	25	26	60

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJFS-32-M6-PF



 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ねじ組み合わせ お問い合わせください	 ねじカット 対応不可	 ゆるみ止め 対応不可	 レーザ刻印 対応可・別料金
--	---	---	---	--