



SUS ステンレス



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJM-32-M6-16-PF



- 力のかかりやすい形状です。
- ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- めねじタイプの十字ノブがあります。

KJF → P.xxxx

KJF-PF → P.xxxx

- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ノブの材質	ねじ部の材質
KJM	ナイロン6	スチール
KJMS	ナイロン6	ステンレス
KJM-PF	フェノール樹脂	スチール

- 材質・仕上げ



	KJM	KJMS	KJM-PF
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUSXM7	SUM22L 三価クロメート処理

寸法

KJM ノブ:ナイロン6・ねじ部:スチール製 **KJMS** ノブ:ナイロン6・ねじ部:ステンレス製 **KJM-PF** ノブ:フェノール樹脂・ねじ部:スチール製 単位:mm

品番	品番	品番	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ				
KJM-32-M6	KJMS-32-M6	KJM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	8 - 16
KJM-40-M8	KJMS-40-M8	KJM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	20 - 32
KJM-50-M10	KJMS-50-M10	KJM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	20	22	40 - 58
KJM-63-M12		KJM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	25	26	75 - 96

ねじ長さ

KJM ノブ:ナイロン6・ねじ部:スチール製 **KJMS** ノブ:ナイロン6・ねじ部:ステンレス製 **KJM-PF** ノブ:フェノール樹脂・ねじ部:スチール製

品番	Lm (mm)											
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KJM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●			
KJM-40-M8			●	●	●	●		●			●	
KJM-50-M10					●	●	●		●		●	
KJM-63-M12						●	●	●		●		●
KJMS-32-M6	●		●	●	●	●						
KJMS-40-M8			●	●	●	●						
KJMS-50-M10					●	●						
KJM-32-M6-PF			●	●	●	●	●		●			
KJM-40-M8-PF		●		●	●	●		●			●	
KJM-50-M10-PF					●	●	●		●		●	
KJM-63-M12-PF						●	●	●		●		●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金