



- オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれています。

● 材質・仕上げ



KJMS-NI	
ノブ	SCS13A (SUS304相当) ショットブラスト
ねじ部	SUS303

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJMS-40-M8-20-NI	40	M8	1.25	20	25	13	14	72
KJMS-40-M8-25-NI	40	M8	1.25	25	25	13	14	74
KJMS-40-M8-30-NI	40	M8	1.25	30	25	13	14	76
KJMS-40-M8-40-NI	40	M8	1.25	40	25	13	14	80
KJMS-50-M10-20-NI	50	M10	1.5	20	32	18	18	131
KJMS-50-M10-25-NI	50	M10	1.5	25	32	18	18	132
KJMS-50-M10-30-NI	50	M10	1.5	30	32	18	18	135
KJMS-50-M10-45-NI	50	M10	1.5	45	32	18	18	142
KJMS-50-M10-55-NI	50	M10	1.5	55	32	18	18	145
KJMS-63-M12-30-NI	63	M12	1.75	30	40	23	20	240
KJMS-63-M12-40-NI	63	M12	1.75	40	40	23	20	241
KJMS-63-M12-50-NI	63	M12	1.75	50	40	23	20	250

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJMS-40-M8-20-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------