



- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

● 材質・仕上げ



	KJWM
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理

寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	h	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJWM-32-M6	32	M6	1	20	9	10	12	20 - 25
KJWM-40-M8	40	M8	1.25	25	10	13	14	35 - 46
KJWM-50-M10	50	M10	1.5	32	12	20	18	72 - 88
KJWM-63-M12	63	M12	1.75	40	14	25	20	118 - 138

ねじ長さ

品番	Lm(mm)										
	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
KJWM-32-M6	●	●	●	●	●		●				
KJWM-40-M8	●	●	●	●	●	●	●		●		
KJWM-50-M10			●	●	●		●		●		
KJWM-63-M12				●	●	●		●		●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJWM-32-M6-16



- ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------