



- 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
- 使いやすいロングサイズです。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KLM	おねじ	スチール製
KLMS	おねじ	ステンレス製
KLF	めねじ	スチール製
KLFS	めねじ	ステンレス製



● 材質・仕上げ



	KLM	KLMS	KLF	KLFS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SWCH10R 三価クロメート処理	SUSXM7	スチール 三価クロメート処理	SUS303

寸法

KLM **KLMS** おねじ

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D 2	M(並目)		H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び 3	ピッチ				
KLM-20-M5	KLMS-20-M5	20	M5	0.8	25	12	13	8 - 9
KLM-20-M6	KLMS-20-M6	20	M6	1	25	12	13	9 - 13
KLM-25-M5	KLMS-25-M5	25	M5	0.8	28	15	16	12 - 13
KLM-25-M6	KLMS-25-M6	25	M6	1	28	15	16	13 - 16
KLM-25-M8		25	M8	1.25	28	15	16	20 - 22
KLM-32-M6	KLMS-32-M6	32	M6	1	32	17	20	19 - 20
KLM-32-M8	KLMS-32-M8	32	M8	1.25	32	17	20	23 - 33
KLM-32-M10		32	M10	1.5	32	17	20	40 - 46

KLF **KLFS** めねじ

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D 2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び 3	ピッチ					
KLF-20-M5		20	M5	0.8	10	25	12	13	10
KLF-20-M6	KLFS-20-M6	20	M6	1	14	25	12	13	9
KLF-25-M5		25	M5	0.8	15	28	15	16	20
KLF-25-M6		25	M6	1	15	28	15	16	19
KLF-25-M8	KLFS-25-M8	25	M8	1.25	18	28	15	16	15
KLF-32-M6		32	M6	1	18	32	17	20	41
KLF-32-M8		32	M8	1.25	18	32	17	20	38
KLF-32-M10	KLFS-32-M10	32	M10	1.5	20	32	17	20	33

ねじ長さ

KLM スチール製 **KLMS** ステンレス製

品番 おねじ	Lm (mm) 4					
	10	16	20	25	30	40
KLM-20-M5	●	●	●			
KLM-20-M6	●	●	●		●	
KLM-25-M5			●	●		
KLM-25-M6		●	●	●	●	
KLM-25-M8			●	●		
KLM-32-M6			●	●		
KLM-32-M8		●	●	●	●	●
KLM-32-M10					●	●
KLMS-20-M5		●	●			
KLMS-20-M6	●	●	●			
KLMS-25-M5			●	●		
KLMS-25-M6		●	●	●		
KLMS-32-M6			●	●		
KLMS-32-M8		●	●	●		

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KLM-32-M6-25



おねじタイプは **4** ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
 ねじ組み合わせ → P.0000
 ねじカット → P.0000
 ゆるみ止め → P.0000
 レーザ刻印 → P.0000

お問い合わせください | めねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | 対応可・別料金