


## ● 材質・仕上げ



|    |                 |
|----|-----------------|
|    | <b>KMPFS-HP</b> |
| 本体 | SUS304相当<br>研磨  |

- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 表面は研磨仕上げ。

単位：mm

| 品番  | D  | M (並目) |      | Lf min. | H  | d  | 質量 (g) |
|--|----|--------|------|---------|----|----|--------|
|  |    | ねじの呼び  | ピッチ  |         |    |    |        |
| <b>KMPFS-16-M5-HP</b>  | 16 | M5     | 0.8  | 7       | 18 | 10 | 12     |
| <b>KMPFS-20-M6-HP</b>  | 20 | M6     | 1    | 9       | 24 | 12 | 23     |
| <b>KMPFS-25-M6-HP</b>  | 25 | M6     | 1    | 9       | 29 | 14 | 43     |
| <b>KMPFS-32-M8-HP</b>  | 32 | M8     | 1.25 | 12      | 37 | 18 | 83     |
| <b>KMPFS-36-M10-HP</b>   | 36 | M10    | 1.5  | 15      | 42 | 20 | 119    |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KMPFS-25-M6-HP**

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|  クリーン洗浄・クリーン梱包<br>お問い合わせください |  ねじ組み合わせ<br>対応可・別料金 |  ねじカット<br>対応不可 |  ゆるみ止め<br>対応不可 |  レーザ刻印<br>対応可・別料金 |
|---|--|---|---|--|