


● 材質・仕上げ



	KMPMS-HP
本体	SUS304相当 研磨






- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 表面は研磨仕上げ。

単位：mm

品番 	D	M(並目)		Lm	H	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ				
KMPMS-16-M6-10-HP	16	M6	1	10	18	10	15
KMPMS-20-M8-12-HP	20	M8	1.25	12	24	12	30
KMPMS-25-M8-14-HP	25	M8	1.25	14	29	14	55
KMPMS-32-M10-16-HP	32	M10	1.5	16	37	18	83
KMPMS-36-M12-18-HP	36	M12	1.75	18	42	20	144

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPMS-25-M8-14-HP

 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ねじ組み合わせ 対応不可	 ねじカット 対応可・別料金	 ゆるみ止め 対応可・別料金	 レーザ刻印 対応可・別料金
---	---	--	--	--