



- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。➡ P.xxxx
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。

● 材質・仕上げ



	KNMS-BK
本体	SUS303 ステンレスブラック

寸法

単位：mm

品番	D ¹	M(並目)		H	s	A	d	質量(g)
		ねじの呼び ²	ピッチ					
KNMS-16-M4-BK	16	M4	0.7	9.5	6	3.5	8	9 - 10
KNMS-20-M5-BK	20	M5	0.8	11.5	7.5	4	10	15 - 16
KNMS-24-M6-BK	24	M6	1	15	10	5	12	28 - 32

ねじ長さ

品番	Lm (mm) ³					
	6	10	16	20	25	30
KNMS-16-M4-BK	●	●	●			
KNMS-20-M5-BK		●	●	●		
KNMS-24-M6-BK		●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNMS - 24 - M6 - 20 - BK

商品記号	¹	²	³	ステンレスブラック
● ³ ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。				

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

🔧 ねじ組み合わせ ➡ P.xxxx

🔪 ねじカット ➡ P.xxxx

🔒 ゆるみ止め ➡ P.xxxx

🔪 レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応不可

対応不可

対応不可

対応可・別料金