



- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットプラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。❶

❶ **KNWMS** — おねじ

❶ **KNWFS** — めねじ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNWMS-26-M5-10

- ❶ ❷ ❸ ❹

おねじタイプは❹ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択してください。

● 材質・仕上げ



	KNWMS	KNWFS
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト

寸法

KNWMS おねじ

単位: mm

品番	D ❷	M(並目)		H	s	B	d	質量(g)
		ねじの呼び ❸	ピッチ					
KNWMS-26-M5	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 24
KNWMS-26-M6	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	25 - 30
KNWMS-34-M6	34	M6	1	17	5	13	12	40 - 44
KNWMS-34-M8	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 50

KNWFS めねじ

単位: mm

品番	D ❷	M(並目)		Lf min.	H	s	B	d	質量(g)
		ねじの呼び ❸	ピッチ						
KNWFS-26-M4	26	M4	0.7	7	14.5	4.5	11	10	21
KNWFS-26-M5	26	M5	0.8	8	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M6	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-34-M6	34	M6	1	10	17	5	13	12	34
KNWFS-34-M8	34	M8	1.25	9	17	5	13	12	32

ねじ長さ

品番 おねじ	Lm (mm) ❹				
	10	16	20	25	30
KNWMS-26-M5	●	●			
KNWMS-26-M6		●	●	●	
KNWMS-34-M6			●	●	●
KNWMS-34-M8		●	●		●

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000

お問い合わせください

🔧 ねじ組み合わせ → P.0000

めねじのみ対応可・別料金

🔪 ねじカット → P.0000

おねじのみ対応可・別料金

🔒 ゆるみ止め → P.0000

おねじのみ対応可・別料金

🔗 レーザ刻印 → P.0000

対応可・別料金