



KQCS



KQC

- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。

## ● 材質・仕上げ



|    | KQC スティール製           | KQCS ステンレス製 |
|----|----------------------|-------------|
| 本体 | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303      |

単位: mm

| 品番<br>1<br>スティール製 | 品番<br>1<br>ステンレス製 | D  | M(並目)<br>ねじの呼び |      | H  | s | C <sub>1</sub> | d  | 質量(g) |
|-------------------|-------------------|----|----------------|------|----|---|----------------|----|-------|
|                   |                   |    |                | ピッチ  |    |   |                |    |       |
| KQC-20-M5         | KQCS-20-M5        | 20 | M5             | 0.8  | 12 | 4 | 5              | 14 | 22    |
| KQC-24-M6         | KQCS-24-M6        | 24 | M6             | 1    | 14 | 4 | 6              | 16 | 38    |
| KQC-30-M8         | KQCS-30-M8        | 30 | M8             | 1.25 | 17 | 5 | 8              | 20 | 73    |
| KQC-36-M10        | KQCS-36-M10       | 36 | M10            | 1.5  | 20 | 6 | 11             | 28 | 130   |
| KQC-40-M12        | KQCS-40-M12       | 40 | M12            | 1.75 | 24 | 8 | 13             | 32 | 176   |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KQC-24-M6



|                           |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx | 🔧 ねじ組み合わせ → P. xxxx | 🔪 ねじカット → P. xxxx | 🌀 ゆるみ止め → P. xxxx | 🔗 レーザ刻印 → P. xxxx |
| お問い合わせください                | 対応不可                | 対応不可              | 対応不可              | 対応可・別料金           |