



- 防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。

- 材質・仕上げ



	KSB
本体	SUS303 ショットブラスト

単位：mm

品番	D 1	M(並目)		Lf	H	質量(g)
		ねじの呼び 2	ピッチ			
KSB-16-M4	16	M4	0.7	7	15	15
KSB-20-M5	20	M5	0.8	9	18	26
KSB-25-M6	25	M6	1	11	22.5	59
KSB-32-M8	32	M8	1.25	14.5	29	125

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSB-20-M5

商品記号 1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金