



- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。



- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
- 末尾記号 **A** - リテーナリングのみ
- 末尾記号 **H** - リテーナリング+ケーブル
- 末尾記号 **K** - リテーナリング+ボールチェーン



● 関連商品

KSCHM-Aと組み合わせて使用することができるチェーン・ケーブル・カーリングコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC



● 材質・仕上げ



	KSCHM-A	KSCHM-H	KSCHM-K
ノブ	SUS316L ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト
ハブ	SUS304相当	SUS304相当	SUS304相当
リテーナリング	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当
ケーブル	-	SUS304相当 ポリ塩化ビニル	-
座金	-	SUS304相当	-
ボールチェーン	-	-	SUS301相当

寸法

KSCHM-A リテーナリングのみ KSCHM-H リテーナリング+ケーブル KSCHM-K リテーナリング+ボールチェーン

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	s	h	R	a	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KSCHM-40-M8-A	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	50 - 56
KSCHM-50-M10-A	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	92 - 102
KSCHM-60-M12-A	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	148 - 171
KSCHM-40-M8-H	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	56 - 62
KSCHM-50-M10-H	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	98 - 109
KSCHM-60-M12-H	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	155 - 177
KSCHM-40-M8-K	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	56 - 62
KSCHM-50-M10-K	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	97 - 108
KSCHM-60-M12-K	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	154 - 176

ねじ長さ

KSCHM-A リテーナリングのみ KSCHM-H リテーナリング+ケーブル KSCHM-K リテーナリング+ボールチェーン

品番	Lm (mm)			
	20	30	40	50
KSCHM-40-M8-A	●	●	●	
KSCHM-50-M10-A	●	●	●	
KSCHM-60-M12-A	●	●	●	●
KSCHM-40-M8-H	●	●	●	
KSCHM-50-M10-H	●	●	●	
KSCHM-60-M12-H	●	●	●	●
KSCHM-40-M8-K	●	●	●	
KSCHM-50-M10-K	●	●	●	
KSCHM-60-M12-K	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSCHM-50-M10-30-K

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.	ねじ組み合わせ → P.	ねじカット → P.	ゆるみ止め → P.	レーザ刻印 → P.
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金