



## ● 材質・仕上げ



RoHS

	KSF	KSFS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	SUS303

- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- おねじタイプのセブンロブノブ **KSM** **KSMS** **KSM-PF** があります。
- 商品記号により、ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ねじ部の材質
<b>KSF</b>	スチール製
<b>KSFS</b>	ステンレス製

**KSF** ねじ部：スチール製 **KSFS** ねじ部：ステンレス製

単位：mm

品番	品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
<b>KSF-25-M4</b>		25	M4	0.7	7.5	16	8	12	5
<b>KSF-25-M5</b>	<b>KSFS-25-M5</b>	25	M5	0.8	9.5	16	8	12	7
<b>KSF-25-M6</b>		25	M6	1	9	16	8	12	7
<b>KSF-32-M4</b>		32	M4	0.7	6.5	20	10	14	11
<b>KSF-32-M5</b>	<b>KSFS-32-M5</b>	32	M5	0.8	9.5	20	10	14	10
<b>KSF-32-M6</b>	<b>KSFS-32-M6</b>	32	M6	1	12	20	10	14	9
<b>KSF-40-M6</b>	<b>KSFS-40-M6</b>	40	M6	1	12	25	13	18	21
<b>KSF-40-M8</b>	<b>KSFS-40-M8</b>	40	M8	1.25	14	25	13	18	19
<b>KSF-40-M10</b>		40	M10	1.5	14	25	13	18	23
<b>KSF-50-M8</b>	<b>KSFS-50-M8</b>	50	M8	1.25	14	32	17	22	41
<b>KSF-50-M10</b>	<b>KSFS-50-M10</b>	50	M10	1.5	18	32	17	22	37
<b>KSF-50-M12</b>		50	M12	1.75	18	32	17	22	35
<b>KSF-63-M10</b>	<b>KSFS-63-M10</b>	63	M10	1.5	18	40	21	26	67
<b>KSF-63-M12</b>	<b>KSFS-63-M12</b>	63	M12	1.75	22	40	21	26	61
<b>KSF-63-M16</b>		63	M16	2	22	40	21	26	71
<b>KSF-80-M12</b>	<b>KSFS-80-M12</b>	80	M12	1.75	22	50	25	35	120
<b>KSF-80-M16</b>	<b>KSFS-80-M16</b>	80	M16	2	30	50	25	35	140

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KSFS-32-M6**

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------